


# PLUS LASER POINTER LP-060/060C 取扱説明書

このたびは「プラスレーザーポインタ LP-060/060C」をご購入いただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお取り扱いいただきますようお願いいたします。

## 各部の名称と機能

点灯表示  
(インジケーター)

点灯スイッチを押すと  
このLEDが点灯します。



## 電池交換方法

電池ケースを矢印方向へ回転させ取り外し、極性を間違えないように、新しい電池を取り替えてください。  
また、新しい電池と古い電池を併用しないでください。



## 仕様

出 力	最大 1 mW (クラス 2) 半導体レーザー
波 長	650 nm (赤色光)
ビームスポット	直径約 8 mm (10 m 照射位置にて)
使用電池	単5アルカリ乾電池2個、または、マンガン乾電池2個
電池寿命	連続点灯 約 15 時間(アルカリ電池使用時) 約 5 時間(マンガン電池使用時)
サ イ ズ	Φ14 mm(突起部除く) × 104 mm
本 体 重 量	LP-060 約 53 g / LP-060C 約 56 g (電池含む)

## 取り扱い上の注意

- ①本製品に使用されているレーザー光線は、人体には無害ですが光を直接目に当てないようにご注意ください。(失明や視力低下の可能性があります。)
- ②レーザー光線を鏡等に照射すると、反射光で目を悪くしますので注意してください。
- ③硬い床などに落させたり、強い衝撃を与えないでください。
- ④長時間使用しない時は、電池を取り外して保管してください。
- ⑤使用電池については、アルカリ電池、マンガン電池以外使用しないで下さい。  
<注意> アルカリ電池、マンガン電池以外でご使用の場合、正常に動作しないことがあります。
- ⑥幼児の手の届かないところに保管してください。(対象年令18歳以上)

## アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合は、次の要領で修理させていただきます。お近くの弊社営業所・販売会社・取扱い店、もしくは弊社「お問い合わせセンター」にお申し出ください。なお、保証内容、使い方など不明な点につきましても、お近くの弊社営業所・販売会社・取扱い店、もしくは弊社「お問い合わせセンター」にご連絡ください。

- ①ご購入より12ヶ月以内で保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている範囲内で無償修理させていただきます。※なお、それ以外の修理は有償とさせていただきます。
- ②保証規定による修理をお申し出になる場合は、必ず保証書を添えてください。
- ③浸水(冠水)、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近くの弊社営業所・販売会社・取扱い店、もしくは弊社「お問い合わせセンター」にご連絡ください。
- ④修理を依頼される場合は、購入時の外箱(または相当される箱)に入れてしっかりと包装してください。

## 保証規定

次のような場合には、保証対象外(有料修理)とさせていただきますのでご了承願います。

1. 本書のご提示が無い場合、あるいは保証期間後の商品。
  2. 本書の所定事項の未記入あるいは、本書の字句を訂正された場合。
  3. 使用上の誤り、不当な修理や改造、不当な消耗品の使用による故障及び損傷。
  4. お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
  5. 火災、地震、風水害、その他天災地変、公害、塩害などによる故障及び損傷。
  6. 車両や船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷。
  7. お客様のご要望により点検や修理を行なう場合にかかる費用。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)  
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

## PLUS プラスレーザーポインタ LP-060/060C 保証書

この度は、プラス製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。

本機は完全な状態に調整しておりますので安心してご使用頂けます。

万が一通常のご使用にもかかわらず、故障いたしました際は、お買上げの販売店  
もしくは弊社お問い合わせセンターにご連絡いただき、本保証書をご提示ください。  
お買い求め頂いた日より12ヶ月、無償にて修理させていただきます。

プラス株式会社

お買上げ日 年 月 日

ご注意：販売店名印、お買上げ日の記入が無い場合は無効となります

販 售 店 名 印

PLUS Corporation

本製品に関するお問い合わせ

TEL 0120-944-086

受付時間/平日9:00~17:30

[www.plus-vision.com](http://www.plus-vision.com)

※土日祝日・年末年始・弊社指定休日は除く。携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●品質改善のために予告なく仕様等の変更を行なう場合がございます。予めご了承ください。

©2009, PLUS Corporation

PVIM-0009